




Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370009 8 |
| GTIN | 4046368509225 |
| Artikelklasse | 37M |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingspanschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|--------|
| Schroefdraad M | M6 |
| Spankracht | 3,4 kN |
| Maximaal aanhaalmoment | 8,5 Nm |
| Excenterafstand S_1 | 1 mm |
| Schijfhoogte H | 4,8 mm |
| Inbusschijf SW_1 | 4 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Zeskantschijf SW | 16 mm |
| Lengte L | 23,2 mm |
| SW ₂ | 3 mm |
| maximaal aanhaalmoment borgschroef | 7,7 Nm |
| Producttype | Excentrische spanklem |