


**Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370009 18
GTIN	4046368509324
Artikelklasse	37M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspanschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

Zeskantschijf SW	25 mm
Inbusschijf SW ₁	8 mm
Schroefdraad M	M12
Maximaal aanhaalmoment	61 Nm
Spankracht	18 kN

Excenterafstand S_1	2 mm
Schijfhoogte H	9,5 mm
SW_2	6 mm
Lengte L	34,7 mm
maximaal aanhaalmoment borgschroef	55 Nm
Producttype	Excentrische spanklem