




Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370009 14
GTIN	4046368509287
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspannschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

Inbusschijf SW ₁	7 mm
Spankracht	9 kN
Schijfhoogte H	6,4 mm
Maximaal aanhaalmoment	28 Nm
Zeskantschijf SW	21 mm
Schroefdraad M	M10

Excenterafstand S_1	1,6 mm
SW_2	5 mm
Lengte L	30,5 mm
maximaal aanhaalmoment borgschroef	35 Nm
Producttype	Excentrische spanklem