




Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370009 10
GTIN	4046368509249
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspannschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

Excenterafstand S_1	1 mm
Spankracht	3,4 kN
Inbusschijf SW_1	4 mm
Maximaal aanhaalmoment	8,5 Nm
Zeskantschijf SW	16 mm

Schijfhoogte H	4,8 mm
Schroefdraad M	M6
SW ₂	3 mm
Lengte L	23,2 mm
maximaal aanhaalmoment borgschroef	7,7 Nm
Producttype	Excentrische spanklem