




Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370009 22
GTIN	4046368509362
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingspanschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

Excenterafstand S_1	2,5 mm
Zeskantschijf SW	30 mm
Schroefdraad M	M16
Schijfhoogte H	12,7 mm
Maximaal aanhaalmoment	135 Nm

Spankracht	27 kN
Inbusschijf SW ₁	12 mm
Lengte L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
maximaal aanhaalmoment borgschroef	55 Nm
Producttype	Excentrische spanklem