

**Garant****Hoge veterschoen antraciet/zwart Veiligheidsschoen comfort ESD, S3 W2, EU-schoenmaat: 42****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092075 42
GTIN	4062406400675
Artikelklasse	01S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zijn hierdoor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Schoen met naadloze constructie. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Opmerking:**

Smalle uitvoering W1 onder nr. 092074.

- **GARANT comfortabele inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in de toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met maat 36-39 met de zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters voor de hoge veterschoen onder: 092855 120, en de snelsluiting voor de veiligheidsschoen, laag model; 092856 55 (gr. 36-41) en 092856 65 (gr. 42-48).**

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Vario<sup>®</sup>-demping

## Technische beschrijving

Eigenschap	Vario <sup>®</sup> -demping
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Heren
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	42
Doorloopzekerheid	Textiel
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidsschoen, laag model