

RIHETEC

**Koelvloeistofnippel MiniKD met kogelaansluiting, Type × buislengte: 12X70****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319470 12X70
GTIN	4260711110443
Artikelklasse	33C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Edelstalen uitvoering, de flexibele buis kan naar de snijkant worden gebogen. Druk tot maximaal 10 bar.

Speciaal voor compacte VDI- en BMT-houders **met koelvloeistofboring**.

De MiniKD is speciaal ontwikkeld voor gebruik in compacte VDI-houders, maar is ook geschikt voor vele andere gereedschapshouders met externe koeling. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en een perfect instelbare koelvloeistofleiding. De montage is zeer eenvoudig.

**Omschrijving:**

De MiniKD is een koelvloeistofnippel en bestaat uit een edelstalen kogel resp. schroefdraad en een buis van een flexibel verbandmateriaal. De onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden.

**Opmerking:**

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.

**Technische beschrijving**

Type	MiniKD
Kogel-Ø	12 mm
Uitvoering	Kogelkop
Lengte buis	70 mm
Pijpdoorlaat-Ø	4 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Koelvloeistofnippel