

RIHETEC

Koelvloeistofnippel DriveKD met draadaansluiting, Schroefdraad × buislengte: M10X50



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319472 M10X50 |
| GTIN | 4260711110122 |
| Artikelklasse | 33C |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen. Primair ontwikkeld voor gebruik op aangedreven gereedschappen. Eenvoudige montage via draadaansluiting. De flexibele en zwenkbare buis kan naar de snijkant worden gedraaid of gebogen, vergrendeling via verzinkte wartelmoer. Druk tot maximaal 10 bar. De DriveKD is ontwikkeld voor gebruik op aangedreven gereedschap voor CNC-draaibanken. Traditionele koelvloeistofnippels spuiten vaak in alle richtingen en geven geen directe koelvloeistofstraal. Hierdoor is de koeling en smering vaak niet voldoende. De DriveKD vervult uw taken op uitstekende wijze. Ze kan eenvoudig worden ingesteld en zorgt met een directe straal voor voldoende koeling.

Omschrijving:

De DriveKD bestaat uit een dubbele nippel, een wartelmoer en de bekende MiniKD. Met de flexibele Smart-buis kan de koelvloeistofstraal zeer nauwkeurig worden afgesteld. Dankzij het gebruik van de MiniKD als mondstuk is het vervangen van de buis te allen tijde mogelijk.

Opmerking:

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------------|
| Type | DriveKD |
| Uitvoering | Schroefdraad |
| Draadaansluiting | M10×1 |
| Lengte buis | 50 mm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pijpdoorlaat-Ø | 4 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Koelvloeistofnippel |