




## Koelvloeistofnippel HighPressure gebogen 60°, Schroefdraad: M10X1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Artikelklasse	33C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

**Hogedrukspuitnippel** – Speciaal voor hoge drukkiveaus tot 80 bar. Verstelbare hoekstand van de sproeier. Robuuste en duurzame uitvoering van aluminium.

60° gebogen mondstuk, uitvoering met meerdere gaten, 7 (gaten) × Ø 1 mm.

**Toepassing:**

Voor gebruik op statische en aangedreven draaihouders via een draadaansluiting.

### Technische beschrijving

Type	gebogen
Uitvoering	Schroefdraad
Draadaansluiting	M10×1
Pijpdoorlaat-Ø	1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Koelvloeistofnippel

