




Koelvloeistofnippel HighPressure gebogen 60°, Schroefdraad: G1/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Artikelklasse	33C

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Hogedrukspuitnippel – Speciaal voor hoge drukniveaus tot 80 bar. Verstelbare hoekstand van de sproeier. Robuuste en duurzame uitvoering van aluminium.

60° gebogen mondstuk, uitvoering met meerdere gaten, 7 (gaten) × Ø 1 mm.

Toepassing:

Voor gebruik op statische en aangedreven draaihouders via een draadaansluiting.

Technische beschrijving

Type	gebogen
Uitvoering	Schroefdraad
Draadaansluiting	G1/8
Pijpdoorlaat-Ø	1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Koelvloeistofnippel

