

**Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461630 1000
GTIN	4007368118848
Artikelklasse	46R

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij staal, mat oppervlak met optisch scherpe schaalverdeling. Bovenkant met mm-verdeling, onderkant met 1/2 mm-verdeling. Achterkant met omreken tabel inch/metrisch en tabel met kerngat-Ø.

Technische beschrijving

Doorsnede breedte	30 mm
Maximale afwijking	0,2 mm
Kalibratie	F10
Doorsnede dikte	1 mm
Norm	EG I
Verdeling bovenkant	1 mm
Verdeling onderkant	0,5 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 1000 mm	026200 1000
--	-------------