

## Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 63mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 63
GTIN	2050000965302
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- Afgeschermd platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

**Opmerking:**

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Hoogte	14 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	63 mm
Schroefdraadbus	ja
Hoogte met schroefdraad	30 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Schroefdraad	M8 mm
Gewicht	240 g
Nominale houdkracht	350 N

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet