

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 16mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 085910 16 |
| GTIN | 2050000964770 |
| Artikelklasse | 08Q |

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nominale houdkracht | 18 N |
| Materiaal oppervlak | verzinkt |
| Ø | 16 mm |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Gewicht | 4,5 g |
| maximale temperatuurbestendigheid | 120 °C |
| Materiaal magneetkern | Ferriet |
| Producttype | Platte grijpermagneet |

