

Garant**Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M1,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132640 M1,2
GTIN	4045197072184
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

Gr. M1,7; M2,3; M2,6 met oud DIN-profiel.

Met schilaansnijding. Tolerantieklasse: ISO 1 4H**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	0,95 mm
Draadspoed	0,25 mm
Aantal spaangroeven	2
Schroefdraad-Ø	1,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	3,6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,2

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		