

Garant**Machinetap HSS-E-PM, DLC, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132610 M6
GTIN	4045197648815
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Zeer stabiele uitvoering, met **schilaansnijding** en **speciale snijkantgeometrie** voor **kopermaterialen**.

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	6 mm

Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	CS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap