

**Handlasermeter, Type: GLM50-27C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Artikelklasse	46T

Omschrijving**Uitvoering:**

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Eenvoudig gebruik met verbeterde gebruikersinterface en verlicht display. Stake-Out-functie. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaat exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Snelle en efficiënte gegevensoverdracht en documentatie dankzij Bluetooth-connectiviteit en Bosch MeasureOn app.

Uitvoering promotietekst:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1. Statiefschroefdraad 1/4 inch. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaten exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Dataoverdracht via Bluetooth®.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas. Incl. batterijen nr. 081551 LR6.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558

Technische beschrijving

Gewicht	200 g
Optellen/afrekken	ja
Serie	GLM50-27C
Hellingssensor	360 graden
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR6
Batterijlevensduur (metingen)	25000
Lengte	119 mm
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	2
Oproep van laatste metingen	ja
Meetnauwkeurigheid	±1,5 mm
Hoogte	29 mm
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Breedte	53 mm
Bereik	50 m
Voeding	081551 LR6
IP-klasse	IP 65
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Laserklasse volgens IEC 825-1	2
Producttype	Afstandsmeter