

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	7 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
ISO-code houder	AH08K SDQCR/L07
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7