

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	107,5 graden
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	12 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
ISO-code houder	AH08K SDQCR/L07
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 7 DC.. 0702..
Totale lengte L	125 mm
Koplengte L_1	20 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7