

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	93 graden
Spanhoogte L ₂	7 mm
ISO-code houder	AH08K SDUCR/L07
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13,5 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Middenverplaatsing L ₃	7,5 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500