

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	AH08K SDUCR/L07
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500