

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Inhoud (ml of l): 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088001 20
GTIN	4062406400873
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **flexibele ontvetter** voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10. 20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.

De is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, als schuim storend is. Tijdens de reiniging worden in het bijzonder aluminium en messingoppervlakken tot 75 °C beschermd tegen aanslag. Door de reiniger wordt een tijdelijk corrosiebescherming verkregen. Bij handmatige toepassing reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

**Technische beschrijving**

Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Kookpunt	100 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Uitvoering	Jerrycan
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	9
Dichtheid	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Inhoud	20 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

---

## Accessoires

GARANT GreenPlusJerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30