

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Inhoud (ml of l): 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088001 500
GTIN	4062406400866
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **flexibele ontvetter** voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

De Flex Cleaner is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, vooral op plekken waar schuim onhandig is. Tijdens de reiniging worden aluminium en messingoppervlakken tot wel 75 °C beschermd tegen aanslag. De reiniger zorgt voor een tijdelijke corrosiebescherming. Bij handmatige toepassing het reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.

- **Etiketteringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**

**Technische beschrijving**

Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar

Kookpunt	100 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Uitvoering	Sproeifles
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Dichtheid	1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde	9
Inhoud	0,5 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger