

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Inhoud (ml of l): 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088002 20
GTIN	4062406400897
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Het markeringsvrije, **zure allround wapen**. Verwijdert veilig en mild roest, kalk en minerale verontreinigingen. Mengbaar met water tot 1:10. 20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.

Tijdens de toepassing het reinigingsmiddel aanbrengen en na korte inwerktijd kan het losgemaakte vuil worden afgeveegd of met water worden weggespoeld.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Uitvoering	Jerrycan
Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Kookpunt	100 °C

Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Dichtheid	1,04 g/cm ³
pH-waarde	2,2
Inhoud	20 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlus Jerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30