

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Clean & Weld, Inhoud (ml of l): 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088003 20
GTIN	4062406403119
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Premium **2-in-1 anti-spatmiddel Clean & Weld** met reinigingsfunctie. Voorkomt effectief hechten van spatten bij het MIG/MAG-lassen en lasersnijden. Door excellente bevochtiging ook als reinigingsmiddel vóór het lassen te gebruiken. 20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.

Clean & Weld is eenvoudig op te brengen en voorkomt zowel in natte als in droge toestand het plakken van lasspetters en beschermt werkstukken, lasmondstukken en las-accessoires tijdens het gehele bewerkingsproces. Verontreinigingen zoals spanen, bewerkingsolie, lichte corrosiebeschermingsolie of koelvloeistoffen kunnen eenvoudig en effectief vóór het lassen met Clean & Weld worden gereinigd. Het lasproces kan vervolgens direct op het schone oppervlak beginnen. De bestanddelen van het middel vormen een barrière tussen het werkstuk en de spetters en geven alle lasbare metalen een tijdelijke corrosiebescherming. Direct aansluitend op het lasproces kunnen de platen zonder problemen worden verzinkt of gelakt. Bij het lasersnijden biedt Clean & Weld het voordeel dat slakvorming op de insteekplaats van de laser wordt voorkomen en dat kruitsporen eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Nabewerken van de snijkanten is niet nodig en bespaart daardoor waardevolle tijd.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

## Technische beschrijving

Kookpunt	100 °C
Vorm	vloeibaar
Uitvoering	Jerrycan
Inhoud	20 l
Kleur	blauw
Opslagtemperatuur	2 - 40 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	8,5
Serie	GreenPlus
Producttype	Scheidingsmiddel

---

## Accessoires

GARANT GreenPlusJerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30