

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Inhoud (ml of l): 500**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088003 500
GTIN	4062406400903
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

Premium **2-in-1 anti-spatmiddel Clean & Weld** met reinigingsfunctie. Voorkomt effectief hechten van spatten bij het MIG/MAG-lassen en lasersnijden. Door excellente bevochtiging ook als reinigingsmiddel vóór het lassen te gebruiken. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

Clean & Weld is eenvoudig op te brengen en voorkomt zowel in natte als in droge toestand het plakken van lasspetters en beschermt werkstukken, lasmondstukken en las-accessoires tijdens het gehele bewerkingsproces. Verontreinigingen zoals spanen, bewerkingsolie, lichte corrosiebeschermingsolie of koelvloeistoffen kunnen eenvoudig en effectief vóór het lassen met Clean & Weld worden gereinigd. Het lasproces kan vervolgens direct op het schone oppervlak beginnen. De bestanddelen van het middel vormen een barrière tussen het werkstuk en de spetters en geven alle lasbare metalen een tijdelijke corrosiebescherming. Direct aansluitend op het lasproces kunnen de platen zonder problemen worden verzinkt of gelakt. Bij het lasersnijden biedt Clean & Weld het voordeel dat slakvorming op de insteekplaats van de laser wordt voorkomen en dat kruitsporen eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Nabewerken van de snijkanten is niet nodig en bespaart daardoor waardevolle tijd.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**

Technische beschrijving

Kleur	blauw
Kookpunt	100 °C
Inhoud	0,5 l
Opslagtemperatuur	2 - 40 °C
Vorm	vloeibaar
Uitvoering	Sproeifles
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	8,5
Serie	GreenPlus
Producttype	Scheidingsmiddel