

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Inhoud (ml of l): 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088004 20
GTIN	4062406403133
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **ontvetter en Finisher** voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen.

Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen. 20-liter-jerrycan.

Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.

Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverduunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar

Uitvoering	Jerrycan
Vlampunt	38 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Kookpunt	80 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Dichtheid	0,99 g/cm ³
pH-waarde	11,4
Inhoud	20 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlusJerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30