

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Inhoud (ml of l): 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088006 20
GTIN	4062406403171
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Extremе ontvettingskracht door hybride technologie. Ingebrante verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta's worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd. 20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen. Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame grondstoffen. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Kookpunt	100 °C
Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Temperatuur toepassingsgebied	2 - 40 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Uitvoering	Jerrycan
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Dichtheid	1,007 g/cm ³
pH-waarde	10,5 - 11
Inhoud	20 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger

Accessoires

GARANT GreenPlus Jerrycan-aftapkraan geschikt voor jerrycanmaat 20-30 l

088010 20-30