

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Finisher, Inhoud (ml of l): 500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088004 500
GTIN	4062406403126
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **ontvetter en Finisher** voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen.

Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverduunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**

**Technische beschrijving**

Vorm	vloeibaar
Vlampunt	38 °C
Kleur	transparant

Kookpunt	80 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Uitvoering	Sproeifles
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	11,4
Dichtheid	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Inhoud	0,5 l
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger