

**Garant****Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 50 A = 100, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 300341 25     |
| GTIN          | 4062406403102 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

**GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.****Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 25 mm         |
| Afkoppellengte A-maat         | 100 mm        |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 25            |
| Buiten-Ø D                    | 65 mm         |
| Opname                        | SK 50 A = 100 |
| Norm                          | DIN 6359      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Koelkanaalboring                   | afsluitbaar                       |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50                               | 308615 50 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50   | 308640 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht<br>Geschikt voor conus 50                   | 308720 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308760 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50  | 308605 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308790 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308785 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50  | 308610 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50                            | 308830 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308795 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50  | 308660 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50                                  | 308740 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50  | 308620 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308765 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50            | 308600 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm             | 309900 25 |