

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 40 A = 70, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300475 20 |
| GTIN | 4062406418274 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 13 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 20

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------|
| Afkoppellengte A-maat | 70 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 34 mm |
| Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 20 |
| Spanbereik | 1 - 13 mm |
| Span-Ø D ₁ | 1-13 mm |
| Opname | SK 40 A = 70 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | AD |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Producttype | Spantanghouder |