

**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302757 20
GTIN	4062406421946
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 13 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Reserve-ER-spanmoer: 20

ER-spansleutel: 20

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Reserve-ER-spanmoer	20
ER-spansleutel	20
Span-Ø D ₁	1-13 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
---	-----------