

**Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306277 27
GTIN	4062406422646
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.  
Balanceerkwaliteit G 6,3 bij 20000 min<sup>1</sup>.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwars sleuf.

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	33 mm
Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Buiten-Ø D	48 mm

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

---

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27