

**Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 100 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306277 40
GTIN	4062406422660
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.
Balanceerkwaliteit G 6,3 bij 20000 min¹.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwars sleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	70 mm
Freesdoornlengte L ₄	41 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	HSK-A 100 A = 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40