

HOLEX**Industriële koppeling Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-Ø
(nominale maat): 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080232 9
GTIN	4062406423155
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), **NW 7,8**. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.

Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	35 bar
Slangaansluiting binnen-Ø (nominale maat)	9 mm
Doorstroomwaarde	2000 l/min
Materiaal	Messing
Producttype	Koppeling

