

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: 5200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085500 5200
GTIN	3501170841402
Artikelklasse	08U

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. **Robuuste industriële etikettenprinter** voor het eenvoudig maken van etiketten voor kabels, schakelpanelen, stellingen enz. **Sneltoetsen** voor vaak gebruikte tekens in de elektrotechniek.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding. Beletteringsapparaat incl. lithium-ion-accu en netadapter. 1 x tapecassette nylon wit 19 mm x 3,5 m, 1 x industrieel vinyletiket wit 12 mm x 5,5 m.

Opmerking:

- Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
- Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.

Technische beschrijving

Mogelijke lettertapebreedtes	9; 12; 19 mm
Breedte	124 mm
Tapeafsnijder uitvoering	handmatig
Aantal inbegrepen accu's	1
Netadapter	inclusief
Lengte	64 mm
Aantal beschikbare tekens/symbolen	100
Bijzonderheid	Etikettengeheugen
Maximale letterhoogte	13 mm
Aantal stijlen	4
Type	Rhino 5200
Accutype	Lithium-ion
Aantal letterbreedtes	2
Aantal lettergroottes	7
Toetsenindeling	ABC
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal tekstregels	1-4
Hoogte	234 mm
geschikte tapecassette	RHINO
Gewicht inclusief accu	780 g
Aantal zichtbare tekens op het display	2×14
Verpakking	Transportkoffer
Fabrikantnummer	S0841400
Producttype	Beletteringsapparaat

Accessoires

Tapecassette Type W	085512 W
Tapecassette 19 mm×3,5 m nylon Type W	085516 W

Tapecassette 12 mm × 5,5 m vinyl Type W	085517 W
Tapecassette Type W	085513 W
Tapecassette 9 mm × 5,5 m vinyl Type W	085509 W
Tapecassette Type W	085511 W
Tapecassette Type W	085514 W
Tapecassette 19 mm × 5,5 m Vinyl Type W	085510 W