

BENNING**Fasentester, Type: VT2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

Functie:

IP53: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk. Tevens controle van het magnetische veld op kleppen, schakelaars, relais, pompen en magnetische-veldspoelen.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.

Technische beschrijving

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-klasse	IP 53
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Spanningsbereik AC	12 - 1000 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Materiaal behuizing	ABS-kunststof

Producttype

Fasentester

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3