

FLUKE.

Stroommeettang, Type: 365**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473290 365
GTIN	095969559874
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design. Aanvullend display met achtergrondverlichting. Afneembare tang voor eenvoudigere metingen.

Norm:

EN 61010-1

Levering:

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas. Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR6.

Technische beschrijving

Geheugenfunctie	HOLD
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Wisselstroom AC	0,1 A – 200 A

Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Basisnauwkeurigheid	2 %
Weerstand	0,1 Ω – 6 k Ω
Gelijkstroom DC	0,1 A – 200 A
Weergavebereik	6000
Gelijkspanning DC	0,1 V – 600 V
maximale tangopening	18 mm
Wisselspanning AC	0,1 V – 600 V
Voeding	2x 081561 LR6
Norm	EN 61010-1
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkkS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------