



Led-handstroboscoop, Type: 476



Bestelgegevens

Bestelnummer	471200 476
GTIN	4029547001772
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge instelnauwkeurigheid en stabiliteit door dynamisch reageren van het stelwiel.
Hoge lichtsterkte door energieoptimale schakelelektronica en krachtige xenon-flitslamp.
Geheugenfunctie (laatste waarde wordt bij het uitschakelen opgeslagen). Triggeringang voor synchronisatie van de flitsvolgorde. Statiefaansluiting op de behuizing. Acculevensduur min. 2 uur.

Toepassing:

Meting van zeer kleine objecten of op niet direct toegankelijke plaatsen – zonder het meetproces te onderbreken. Optimaal voor metingen van het toerental en de inspectie van met hoge frequentie bewogen delen.

Levering:

Incl. transportkoffer, lader met 4 landadapters en triggersignaalstekker.

Technische beschrijving

Hoogte	50 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Aantal inbegrepen batterijen	6
Maximale afwijking	0,01 (±1 digit) %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Breedte	65 mm
Meetbereik	30 - 12500 min ⁻¹
Lengte	240 mm
Gewicht	415 g
Kalibratie	I2
Producttype	Stroboscoop

Dienstverlening

KalibratieToerentalmeter / stroboscoop Type D	027900 D
---	----------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------