

**BENNING****Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM10-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Voor professioneel gebruik in industrie, service en nijverheid. Capaciteitsmeting, diodetest. Datalogger, geheugen, Bluetooth, app. Inschakelstroommeting (INRUSH), laagdoorlaatfilter (LPF), voltsensor, ZERO-functie.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

**Technische beschrijving**

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Frequentie	0,01 Hz – 10 kHz

Basisnauwkeurigheid	1 %
Meetmethode	TRUE RMS
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Geheugenfunctie	HOLD, MAX / MIN
Gelijkstroom DC	10 mA – 1500 A
Energievoorziening	Batterijvoeding
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 600 $\Omega$
Akoestische doorgangstest	ja
maximale tangopening	42 mm
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Wisselspanning AC	0,1 V – 1000 V
Aantal inbegrepen batterijen	2
Fabrikantnummer	CM10-1
Weergavebereik	6000
Wisselstroom AC	10 mA – 1500 A
Voeding	2x 081561 LR6
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------