

Garant**Schroefborging 2GP22, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088060 250
GTIN	4062406422806
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP22** laagvast. Gemiddelde viscositeit. Ideaal voor gemakkelijk demonteerbare Schroefverbindingen. Voor het borgen van schroeven met fijne schroefdraad.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Demontage	met normaal gereedschap
Minimaal losbreekmoment	5,5 - 11,5 Nm

geschikt voor materiaal	metaal
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
Sterkteklasse	geringe sterkte
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Voor draadafmeting M tot	M36
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Handvastheid na	5 - 10 min
Inhoud	250 ml
Dynamische viscositeit	800 - 1500 mPas
Vlampunt	100 °C
Chemische basis	Methacrylate
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Voor draadsoort	Fijne draad
Kleur	paars
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging