

Garant**Schroefborging 2GP70, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088062 50
GTIN	4062406423438
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP70** hoogvast. Voor het bevestigen van tapeinden, kogel- en wentellagers die normaal gesproken niet meer kunnen worden losgemaakt. Voor sterk belaste schroefverbindingen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Chemische basis	Methacrylate
Dichtheid	1,09 g/cm ³

geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
Demontage	zwaar
Inhoud	50 ml
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	olietolerant
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dynamische viscositeit	300 - 900 mPas
Sterkteklasse	Zeer sterk
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Vlampunt	100 °C
Minimaal losbreekmoment	35 - 45 Nm
Kleur	groen
Voor draadafmeting M tot	M20
Handvastheid na	5 - 15 min
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging