

Garant GREENPLUS

Schroefborging 2GP43, Inhoud: 250ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088061 250
GTIN	4062406423421
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP43** middelvast. Verdicht en sluit af bij veel soorten Schroefverbindingen. Zeer resistent tegen trillingen. Snelle uitharding bij een hoog aantal ferrometalen. Verhoogde olietolerantie.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Dynamische viscositeit	1500 - 4000 mPas
Inhoud	250 ml
Minimaal losbreekmoment	15 - 25 Nm

Demontage	met normaal gereedschap
Voor draadafmeting M tot	M36
Sterkteklasse	Middelsterk
Vlampunt	100 °C
Handvastheid na	5 - 15 min
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Chemische basis	Methacrylate
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	trillingsbestendig
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
geschikt voor materiaal	metaal
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	met olie besmeurde oppervlakken
Kleur	blauw
Vorm	vloeibaar
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging