

Garant GREENPLUS

Schroefborging 2GP70, Inhoud: 250ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088062 250
GTIN	4062406423445
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component Schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Type **2GP70** hoogvast. Voor het bevestigen van tapeinden, kogel- en wentellagers die normaal gesproken niet meer kunnen worden losgemaakt. Voor sterk belaste Schroefverbindingen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Chemische basis	Methacrylate
Voor draadafmeting M tot	M20
Handvastheid na	5 - 15 min

Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Dynamische viscositeit	300 - 900 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Vorm	vloeibaar
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Inhoud	250 ml
Kleur	groen
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
Sterkteklasse	Zeer sterk
Demontage	zwaar
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	olietolerant
Minimaal losbreekmoment	35 - 45 Nm
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging