

Garant GREENPLUS

**Schroefdraadafdichtmiddel 5GP42, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088064 250
GTIN	4062406423483
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP42**. Afdichtmiddel voor werkstukken met schroefdraden in hydraulische of pneumatische installaties resp. aansluitdelen. Effectieve bescherming tegen olie, water, koolwaterstoffen en chemische producten.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Dichtheid	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Minimaal losbreekmoment	15 - 25 Nm
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Methacrylate-ester
Handvastheid na	10 - 20 min

Sterkteklasse	Middelsterk
Vlampunt	100 °C
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Dynamische viscositeit	400 - 800 mPas
Inhoud	250 ml
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Kleur	bruin
Vorm	vloeibaar
Demontage	met normaal gereedschap
maximale spleetmaat	0,15 mm
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Voor draadafmeting M tot	M26
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen