

Garant GREENPLUS

Schroefdraadafdichtmiddel 5GP42, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088064 50
GTIN	4062406423476
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen Schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP42**. Afdichtmiddel voor werkstukken met Schroefdraden in hydraulische of pneumatische installaties resp. aansluitdelen. Effectieve bescherming tegen olie, water, koolwaterstoffen en chemische producten.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Inhoud	50 ml
Vorm	vloeibaar
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Kleur	bruin
maximale spleetmaat	0,15 mm

Demontage	met normaal gereedschap
Vlampunt	100 °C
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Dynamische viscositeit	400 - 800 mPas
Sterkteklasse	Middelsterk
Minimaal losbreekmoment	15 - 25 Nm
Chemische basis	Methacrylate-ester
Voor draadafmeting M tot	M26
Handvastheid na	10 - 20 min
geschikt voor materiaal	metaal
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen