

Garant GREENPLUS

Vlakkenafdichtmiddel 5GP74, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088067 50
GTIN	4062406423537
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddel dat via luchtafsluiting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt. Type **5GP74**. Voor het afdichten van flenzen en oppervlakken. Snel uithardend, licht flexibele afdichtmiddellaag.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Sterkteklasse	Middelsterk
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Demontage	met normaal gereedschap
geschikt voor toepassingsgebied	Vlakafdichting

geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
Kleur	oranje
Dichtheid	1,09 g/cm ³
maximale spleetmaat	0,25 mm
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
geschikt voor materiaal	metaal
Handvastheid na	5 - 20 min
Vlampunt	100 °C
Dynamische viscositeit	23000 - 35000 mPas
Eigenschap	waterbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Minimaal losbreekmoment	10 - 20 Nm
Inhoud	50 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen