

Garant GREENPLUS

Schroefdraadafdichtmiddel 5GP11, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088065 50
GTIN	4062406423490
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen Schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP11**. Vormt een afdichting tegen water, perslucht, gas, benzine, LPG, en chemische producten. Thixotrop. PTFE vulstof maakt een eenvoudige demontage mogelijk. Speciaal voor de afdichting van conische/cilindrische buisschroefverbindingen. Uitgehard ontstaat een elastische coating.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

geschikt voor toepassingsgebied	Schroefverbindingen
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpafdichting
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C

Vlampunt	100 °C
Voor draadafmeting inch	3 inch
Demontage	met normaal gereedschap
Handvastheid na	15 - 20 min
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Voor draadafmeting M tot	M80
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Methacrylate-ester
geschikt voor materiaal	metaal
Minimaal losbreekmoment	5 - 15 Nm
Inhoud	50 ml
Dynamische viscositeit	15000 - 25000 mPas
Vorm	vloeibaar
Kleur	wit
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Sterkteklasse	geringe sterkte
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen