

Garant GREENPLUS

**Schroefdraadafdichtmiddel 5GP77, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088066 250
GTIN	4062406423520
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media.

Typische toepassingen voor Schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen Schroefdraden en aansluitstukken.

Type **5GP77**. Vormt een afdichting voor buisdraadverbindingen conisch/ cilindrisch tot R3 inch, bijv. gasleidingssystemen. Warmtebestendig.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Kleur	geel
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
Sterkteklasse	Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment	20 - 30 Nm

Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
maximale spleetmaat	0,35 mm
Voor draadafmeting inch	3 inch
Dynamische viscositeit	20000 - 40000 mPas
Inhoud	250 ml
Chemische basis	Methacrylate-ester
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	markeringsvrij
Demontage	met normaal gereedschap
Vorm	vloeibaar
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Handvastheid na	5 - 15 min
Dichtheid	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Voor draadafmeting M tot	M80
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen