

Garant GREENPLUS

Vlakkenafdichtmiddel 5GP73, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088068 50
GTIN	4062406423551
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddel dat via luchtafsluiting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt. Type **5GP73**. Middelvaste, thixotrope vlakkenafdichting voor de afdichting van metalen schroefdraad delen. Afdichting van afdekkingen, flenzen en oppervlakken. Snel uithardend, licht flexibele afdichtmiddellaag.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	10 - 20 Nm
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Sterkteklasse	Middelsterk
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand

Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Inhoud	50 ml
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	Vlakafdichting
geschikt voor materiaal	metaal
Dynamische viscositeit	35000 - 60000 mPas
Handvastheid na	5 - 15 min
Kleur	groen
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,2 mm
Eigenschap	waterbestendig
Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Dichtheid	1,11 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Afdichtmiddelen