

Garant GREENPLUS

**verbindingsmiddel 6GP38, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088069 250
GTIN	4062406423582
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP38**. Snel uithardend universeel product met zeer hoge sterkte voor statische schuifbelastingen en dynamische belastingen. Voor de bevestiging van tandwielen, poelies, rotor-asverbindingen aan elektromotoren.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Dynamische viscositeit	3000 - 6000 mPas
Minimaal losbreekmoment	40 Nm
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	250 ml

Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Vlampunt	100 °C
maximale spleetmaat	0,25 mm
geschikt voor materiaal	metaal
Kleur	groen
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
Chemische basis	Methacrylate
Handvastheid na	5 - 15 min
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Voor draadafmeting M tot	M36
Vorm	vloeibaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel